

Garant**Ferramentas de rotação e perfuração "5 em 1" 1,5xD, esquerda, Ø DC: 26mm**

Dados do pedido

Número do pedido	268464 26
GTIN	4045197975232
Classe de artigo	21K

Descrição

Modelo:

Com refrigeração interna.

Haste cilíndrica.

Utilização:

Faceamento, torneamento longitudinal, perfuração, torneamento longitudinal interno, escareamento.

Instrução:

- **Selecionar os maiores raios de canto possíveis.**
- **Ao perfurar, trabalhar sempre com refrigeração interna (pelo menos 5 bar).**

Descrição técnica

Comprimento útil L ₁	39 mm
Pastilha de corte reversível n.º 268472 – 268496	WCHX 1305..
Ø haste D _s	32 mm
Ø nominal D	26 mm
Tolerância de Ø do furo D	0/+0,33 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 36
Comprimento total L	180 mm
Série	"5 em 1"
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Barra de mandrilar