



Perfuradora de impacto, Tipo: GSB242



Dados do pedido

Número do pedido	075720 GSB242
GTIN	3165140944519
Classe de artigo	03B

Descrição

Modelo:

Perfuradora de impacto com motor de alto desempenho com binário elevado para aplicações muito difíceis (perfurar, trabalhos com brocas craneanas e serras craneanas), bem como aparafusar e agitar.

- **Nova pega de segurança com fixação inovadora e Softgrip para uma fixação segura.**
- **Carcaça da transmissão de metal robusta para uma longa vida útil.**
- **Acoplamento de sobrecarga mecânico Antirotation para uma alta segurança de trabalho, mesmo em aplicações muito exigentes.**
- **Bucha de aperto rápido de uma manga com Auto-Lock para a troca rápida de ferramentas com apenas uma mão.**
- **Placa de escovas rotativa para a mesma força no funcionamento à direita e à esquerda.**
- **Pescoço do fuso com Ø 43 mm (norma europeia) – utilizável no suporte de perfuração.**
- **Transmissão de 2 velocidades.**
- **Proteção elevada do utilizador graças a KickBack Control.**

Material fornecido:

Inclui bucha de aperto rápido de 13 mm, pega adicional, batente de profundidade de 210 mm, mala de transporte.

Descrição técnica

Consumo energético	1100 W
--------------------	--------

Designação do fabricante	GSB 24-2
Alojamento da bucha	1/2 polegada – 20 UNF
vibração máxima conforme EN	14,6 m/s ²
Ø máximo da broca espiral em betão	22 mm
Ø máximo da broca espiral em aço	16 mm
n.º máximo de rotações 2.ª velocidade	3000 r,p,m,
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade	900 r,p,m,
Área de aperto do mandril de aperto rápido	1,5 - 13 mm
binário máximo	40 Nm
número máximo de batidas	15300 r,p,m,
Peso	2,9 kg
Ø máximo da broca espiral em madeira	40 mm
embalagem	Mala de transporte
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de produto	Perfuradora de impacto