

Garant**Martelo macio com inserções de borracha, preto, Ø/material da caixa: 30G****Dados do pedido**

Número do pedido	752500 30G
GTIN	4045197976581
Classe de artigo	71D

Descrição**Versão:**

Martelo macio com absorção do ressalto e inserções funcionais amovíveis para utilização como um martelo macio normal. Estável, caixa de fundição de precisão de duas peças de aço temperado de alta qualidade. As inserções podem ser combinadas e trocadas. Com cabo de madeira de nogueira americana, pintado.

Utilização:

Para alisar ou aplicar peças de trabalho nas mesas da máquina ou para um impactos suave durante o trabalho de montagem.

Peça sobresselente:

Pega de substituição disponível sob o n.º 752530 e inserções de substituição sob o n.º 752540 – 752560.

Descrição técnica

Comprimento total	300 mm
Comprimento do cabo	260 mm
Comprimento da cabeça com insertos	92 mm
Peso sem insertos	228 g
Ø da área de impacto dos insertos	30 mm
Cor	preto
sem ricochete	sim

Insertos combináveis	sim
Tipo de produto	Martelo

Acessórios

Cabo de martelo de nogueira para Ø da caixa 30	752530 30
Inserção de borracha, macia para martelo macio 30	752540 30
Inserção de plástico, meio duro para martelo macio 30	752550 30
Inserto de nylon, duro para martelo macio 30	752560 30