

Garant**Martelo macio com inserções de borracha, preto, Ø/material da caixa: 60G****Dados do pedido**

Número do pedido	752500 60G
GTIN	4045197977410
Classe de artigo	71D

Descrição**Versão:**

Martelo macio com absorção do ressalto e inserções funcionais amovíveis para utilização como um martelo macio normal. Estável, caixa de fundição de precisão de duas peças de aço temperado de alta qualidade. As inserções podem ser combinadas e trocadas. Com cabo de madeira de nogueira americana, pintado.

Utilização:

Para alisar ou aplicar peças de trabalho nas mesas da máquina ou para um impactos suave durante o trabalho de montagem.

Peça sobresselente:

Pega de substituição disponível sob o n.º 752530 e inserções de substituição sob o n.º 752540 – 752560.

Descrição técnica

Comprimento total	410 mm
Comprimento do cabo	335 mm
Peso sem insertos	940 g
Comprimento da cabeça com insertos	149 mm
Ø da área de impacto dos insertos	60 mm
Cor	preto
sem ricochete	sim

Insertos combináveis	sim
Tipo de produto	Martelo

Acessórios

Cabo de martelo de nogueira para Ø da caixa 60	752530 60
Inserção de borracha, macia para martelo macio 60	752540 60
Inserção de plástico, meio duro para martelo macio 60	752550 60
Inserto de nylon, duro para martelo macio 60	752560 60