

3M

Dados do pedido

Número do pedido	083691 SJ352
GTIN	4054596306424
Classe de artigo	08M

Descrição

Modelo:

Os sistemas de fixação removíveis 3M™ são uma alternativa aos métodos de união tradicionais, como parafusos, rebites, pregos ou grampos.

Fita de gancho e laço. Ao comprimir a fita de gancho e laço cria-se um fecho de pressão estável e com capacidade de carga.

Descrição técnica

Cor	preto
Comprimento	1,25 m
Designação do fabricante	SJ352B
Espessura	3,6 mm
Largura	25 mm
âmbito	Área interior
Número de possibilidades de fecho	5000
Massa adesiva	Borracha sintética

resistente à temperatura até	50 - 90 °C
Tipo de fita adesiva	Fita gancho e laço
Temperatura de armazenamento	20 °C
Humidade do armazém	50 °C
Validade mínima	12 Monatmês
Tipo de produto	Fita adesiva