



Extrator interior/externo, Tipo: 2



Dados do pedido

Número do pedido	880850 2
GTIN	3148519884357
Classe de artigo	83H

Descrição

Modelo:

Com dois conjuntos de braços de extração reversíveis para **trabalhos de extratores internos e externos**, em que podem ser usados 2 ou 3 braços de extratores.

- **Seguro: Bloqueio total dos braços do extrator com um parafuso serrilhado.**
- **Conveniente: Os braços do extrator podem ser adicionados ou removidos e são fáceis de voltar a ligar.**
- **Automático: Auto-fixação e auto-centragem.**
- **Cabeça rotativa: Com o limitador de força, o pino de bloqueio quebra em caso de sobrecarga.**

Material fornecido:

Corpo de base com fuso e 3 braços extratores internos e externos cada um.

Descrição técnica

Profundidade de aperto até	190 mm
Largura de aperto exterior	10 - 180 mm
Largura de aperto interior	50 - 170 mm
Tipo de produto	Extrator de três braços

