

**Extrator de três braços com largura de aperto pré-ajustável, Tipo: 4****Dados do pedido**

Número do pedido	880960 4
GTIN	4021176850509
Classe de artigo	83U

Descrição**Versão:**

Extratores potentes com grande força de aperto e excelente efeito de aperto. A chave de ajuste é usada para ajustar facilmente os braços esticados simetricamente para a extensão necessária. A peça a ser retirada é **fixada de forma segura de forma não positiva**, é impossível saltar ou fugir dos braços de aperto.

Para remover o exterior e remover o interior.

Utilização:

Para remover rolamentos de esferas particularmente apertados, engrenagens, polias e peças semelhantes.

Descrição técnica

Profundidade de aperto até	225 mm
Profundidade de aperto	50 mm
Desempenho	10 t
Largura de aperto exterior	20 - 250 mm

Largura de aperto interior	225 - 325 mm
Designação do fabricante	12
Sextavado exterior	27 mm
Número de ganchos	3
binário máximo	300 Nm
Peso	11,99 kg
Tipo de produto	Extrator de três braços