



Retificadora angular elétrica GWS, para discos de 125 mm Ø, com bloqueio contra re arranque, Tipo: 9-125S



Dados do pedido

Número do pedido	077109 9-125S
GTIN	3165140923118
Classe de artigo	03C

Descrição

Versão:

Retificadora angular compacta e prática com circunferência estreita do punho.

- **Motor potente de 900 W para um progresso rápido no trabalho, elevada capacidade de sobrecarga, durabilidade.**
- **Com eletrônica de velocidade, ideal, p. ex., para o tratamento de aço inoxidável.**

Material fornecido:

Inclui tampa protetora resistente à torção, conjunto de aperto, pega adicional.

Descrição técnica

Consumo energético	900 W
profundidade de corte máxima	34 mm
Designação do fabricante	GWS 9-125 S
vibração máxima conforme EN	6 m/s ²
Ø máximo do disco	125 mm
Particularidade	Eletrônica de velocidade
Peso	1,9 kg
Bloqueio contra re arranque	sim
Faixa de rotação	2800 - 11000 r,p,m,

Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de produto	Retificadora angular