


Garant**Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 0810/06mm**

Dados do pedido

Número do pedido	260032 0810/06
GTIN	4045197979001
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da placa	6 mm
Comprimento total L	110 mm
Código ISO do suporte	A0810J SCLCR/L06
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Comprimento da cabeça L ₁	27 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	11 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Altura de fixação L ₂	9 mm
Largura do pescoço L ₄	8 mm
Desvio central L ₃	6 mm
Ø haste D _s	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8