


Garant**Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 1216/06mm**

Dados do pedido

Número do pedido	260032 1216/06
GTIN	4045197979025
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Ø mínimo do furo prévio D_{\min}	16 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Tamanho da placa	6 mm
Código ISO do suporte	A1216M SCLCR/L06
Altura de fixação L_2	15 mm
Comprimento total L	150 mm
Largura do pescoço L_4	12 mm
Desvio central L_3	8,9 mm
Comprimento da cabeça L_1	42 mm
Ø haste D_s	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8