


**Garant****Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 1012/06mm**

## Dados do pedido

Número do pedido	260032 1012/06
GTIN	4045197979018
Classe de artigo	21T

## Descrição técnica

Altura de fixação L <sub>2</sub>	11 mm
Comprimento total L	125 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	32,5 mm
Largura do pescoço L <sub>4</sub>	10 mm
Código ISO do suporte	A1012K SCLCR/L06
Ø mínimo do furo prévio D <sub>min.</sub>	13 mm
Tamanho da placa	6 mm
Desvio central L <sub>3</sub>	6,9 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D <sub>s</sub>	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

---

**Acessórios**

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8