

Garant**Barra de mandril em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
1216/06mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260033 1216/06
GTIN	4045197979063
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento da cabeça L_1	42 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	16 mm
Largura do pescoço L_4	12 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Código ISO do suporte	A1216M SCLCR/L06
Tamanho da placa	6 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Desvio central L_3	8,9 mm
Altura de fixação L_2	15 mm
Comprimento total L	150 mm
Ø haste D_5	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8