

Garant**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
0810/06mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260033 0810/06
GTIN	4045197979049
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Desvio central L_3	6 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	11 mm
Altura de fixação L_2	9 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Tamanho da placa	6 mm
Código ISO do suporte	A0810J SCLCR/L06
Comprimento da cabeça L_1	27 mm
Largura do pescoço L_4	8 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Comprimento total L	110 mm
Ø haste D_5	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8