

Garant**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
1012/06mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260033 1012/06
GTIN	4045197979056
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	13 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Comprimento total L	125 mm
Desvio central L_3	6,9 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Comprimento da cabeça L_1	32,5 mm
Tamanho da placa	6 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Altura de fixação L_2	11 mm
Largura do pescoço L_4	10 mm
Código ISO do suporte	A1012K SCLCR/L06
Ø haste D_5	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8