

**Garant****Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:  
0608/06mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260033 0608/06
GTIN	4045197979032
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Desvio central $L_3$	4,2 mm
Comprimento total L	100 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	95 grau
Comprimento da cabeça $L_1$	21,5 mm
Tamanho da placa	6 mm
Altura de fixação $L_2$	7 mm
Código ISO do suporte	A0608H SCLCR/L06
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	8 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Largura do pescoço $L_4$	6 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Ø haste $D_5$	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

---

## Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8