

Garant**Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 0810/07mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260342 0810/07
GTIN	4045197979070
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento total L	100 mm
Altura de fixação L ₂	9 mm
Comprimento da cabeça L ₁	22,5 mm
Tamanho da placa	7 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	12,5 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Largura do pescoço L ₄	7 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Código ISO do suporte	A0810H SDUCR/L07
Desvio central L ₃	6,5 mm
Profundidade útil T	4,4 mm
Ø haste D ₅	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8