

**Garant**

**Barra de mandrilar de aço A.. SDUCR 93°, para pastilhas de corte reversíveis DC., direita, Ø da haste/tamanho da placa: 1012/07mm**

**Dados do pedido**

Número do pedido	260342 1012/07
GTIN	4045197979087
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Código ISO do suporte	A1012K SDUCR/L07
Largura do pescoço L <sub>4</sub>	9 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	27,5 mm
Comprimento total L	125 mm
Ø mínimo do furo prévio D <sub>mín.</sub>	15,5 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Altura de fixação L <sub>2</sub>	11 mm
Desvio central L <sub>3</sub>	9 mm
Tamanho da placa	7 mm
Profundidade útil T	5,9 mm
Ø haste D <sub>5</sub>	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

## Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8