

Garant

Barra de mandrilar de aço A.. SDUCL 93°, para pastilhas de corte reversíveis DC., esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 1216/07mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	260343 1216/07
GTIN	4045197979124
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Altura de fixação L ₂	15 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	18 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Largura do pescoço L ₄	12 mm
Código ISO do suporte	A1216M SDUCR/L07
Comprimento da cabeça L ₁	40,5 mm
Comprimento total L	150 mm
Tamanho da placa	7 mm
Desvio central L ₃	11 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Profundidade útil T	4,9 mm
Ø haste D ₅	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8