

Par de luvas 03410, Tamanho das luvas: 8**Dados do pedido**

Número do pedido	094423 8
GTIN	4260144424988
Classe de artigo	09H

Descrição**Modelo:**

Luva robusta em jersey de algodão com revestimento de nitrilo para trabalhos moderados a pesados. Muito mais durável do que luvas pesadas de couro e mais robusta e flexível do que luvas de PVC. Bloqueio eficaz da massa lubrificante e do óleo. Especialmente indicada para peças fundidas grossas, peças moldadas de plástico, aço em barra, chapa, cabos de alto desempenho, materiais de construção, madeira em bruto.

03410. Com punho tricotado e revestimento de 3/4 para melhor respirabilidade.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Instrução:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Forma de ajuste	bom
Sem DMF	sim
Material do revestimento	Nitrilo

Tamanho das luvas	8
Sensibilidade tátil	moderado
Proteção térmica	não disponível
sem silicone	sim
Boa aderência em molhado	muito bom
Aderência com óleo	moderado
Capacidade de respiração	moderado
Categoria de proteção	Categoria II
Tipo de luvas	Luvas multiusos
Índice	1
EN 388	4221X
material de suporte	Algodão
Revestimento	Nitrilo
Variante de revestimento	Revestimento de 3/4
âmbito	Heavy Duty
Cor	azul/natural
Peso	40,8 g
Utilização	reutilizável
Tipo de produto	Luvas multiusos