

Par de luvas HyFlex® 11-920, Tamanho das luvas: 7



Dados do pedido

Número do pedido	094385 7
GTIN	10076490489417
Classe de artigo	04P

Descrição

Modelo:

HyFlex® 11-920. Com Ansell Grip Technology™: Os canais microscopicamente pequenos no revestimento de nitrilo afastam o óleo da superfície de contacto e garantem uma aderência segura. Especialmente indicada para o fabrico de metal, manutenção geral de instalações e máquinas.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Instrução:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Aderência com óleo	muito bom
Proteção térmica	não disponível
Forma de ajuste	muito bom
Capacidade de respiração	bom

sem silicone	não
Sem DMF	não
Material do revestimento	Nitrilo
Boa aderência em molhado	bom
Tamanho das luvas	7
Sensibilidade tátil	bom
Série	HyFlex®
Categoria de proteção	Categoria II
Tipo de luvas	Luvas multiusos
Índice	1
Propriedades das luvas	sem silicone
Propriedades das luvas	sem látex
EN 388	3131 A
material de suporte	Nylon
Revestimento	Nitrilo
Variante de revestimento	palma da mão interior
âmbito	Multiusos
Comprimento	246 mm
Cor	azul
Peso	25 g
Tecnologia de tricotagem	15G
Utilização	reutilizável
Material	Nitrilo
Tipo de produto	Luvas multiusos