


**Garant****Estantes básicas resistentes com 2 estruturas verticais, Profundidade útil 1350 mm, Altura: 2000mm****Dados do pedido**

Número do pedido	993000 2000
GTIN	4045197521842
Classe de artigo	91W

**Descrição****Versão:**

Bastidor vertical coluna de perfil C com 100 mm de largura. Com orifícios para suspensão em grelha de 50 mm para montar prateleiras extraíveis. Com barra de fecho (bloqueio de extração individual), prateleira de topo e painel traseiro (tam. 2000 com 4 secções, tam. 2500 com 5 secções).

**Utilização:**

Para equipar com prateleiras extraíveis n.º 993101; 993111, bem como painéis laterais n.º 993260; 993270, portas batentes n.º 993321; 993331 e persianas elétricas n.º 993310 – 993316.

**Pintura:**

Cinza claro RAL 7035, **revestido a pó.**

**Nota:**

- **Por motivos de segurança, a estante tem de ser ancorada no chão pelas placas de base, com material de fixação adequado.**
- **A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.**

**Descrição técnica**

Carga do módulo (módulo individual)	4000 kg
carga máxima com prateleiras extraíveis/prateleiras fixas	3
Altura útil	1890 mm
Capacidade de carga da prateleira de topo	500 kg
Altura	2000 mm
Espessura do material	2 mm
Capacidade de carga interior da caixa do armário	4000 kg
Extração da gaveta	Bloqueio de extração
Regulação da altura no sistema de encaixe	50 mm
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo do nome do produto	Profundidade útil 1350 mm
Largura	1120 mm
Profundidade	1370 mm
Largura útil	920 mm
#Profundidade útil	1350 mm
Armazenamento de paletes	Armazenamento longitudinal de paletes
Tipo de produto	Estante para cargas pesadas