

Par de luvas 03410, Tamanho das luvas: 11



Dados do pedido

Número do pedido	094423 11
GTIN	4059904105386
Classe de artigo	09H

Descrição

Modelo:

Luva robusta em jersey de algodão com revestimento de nitrilo para trabalhos moderados a pesados. Muito mais durável do que luvas pesadas de couro e mais robusta e flexível do que luvas de PVC. Bloqueio eficaz da massa lubrificante e do óleo. Especialmente indicada para peças fundidas grossas, peças moldadas de plástico, aço em barra, chapa, cabos de alto desempenho, materiais de construção, madeira em bruto.

03410. Com punho tricotado e revestimento de 3/4 para melhor respirabilidade.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Instrução:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Material do revestimento	Nitrilo
Aderência com óleo	moderado
Forma de ajuste	bom

Sensibilidade tátil	moderado
Proteção térmica	não disponível
Tamanho das luvas	11
Sem DMF	sim
sem silicone	sim
Boa aderência em molhado	muito bom
Capacidade de respiração	moderado
Tipo de luvas	Luvas multiusos
Categoria de proteção	Categoria II
Índice	1
EN 388	4221X
material de suporte	Algodão
Revestimento	Nitrilo
Variante de revestimento	Revestimento de 3/4
âmbito	Heavy Duty
Cor	azul/natural
Peso	40,8 g
Utilização	reutilizável
Tipo de produto	Luvas multiusos