

Par de luvas ActivArmr Hycron® 27-607, Tamanho das luvas: 8



Dados do pedido

Número do pedido	094430 8
GTIN	10076490102491
Classe de artigo	04P

Descrição

Modelo:

Série ActivArmr Hycron®. **Luva resistente** em jersey de algodão com revestimento de nitrilo para aplicações exigentes. Elevada resistência a materiais afiados e abrasivos. Mais forte e mais flexível do que o PVC, dura três vezes mais do que luvas pesadas de couro. **Bloqueio eficaz da massa lubrificante e do óleo.** Especialmente indicada para peças fundidas grossas, peças moldadas de plástico, aço em barra, chapa, cabos de alto desempenho, materiais de construção, madeira em bruto.

Com punho tricotado e revestimento de 3/4 para melhor respirabilidade.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Instrução:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Capacidade de respiração	moderado
Boa aderência em molhado	bom

Sem DMF	nenhum
Sensibilidade tátil	moderado
Material do revestimento	Nitrilo
Tamanho das luvas	8
Forma de ajuste	bom
sem silicone	sim
Proteção térmica	nenhum disponível
Aderência com óleo	bom
Série	Hycron®
Tipo de luvas	Luvas multiusos
Categoria de proteção	Categoria II
Índice	1
Propriedades das luvas	sem silicone
Propriedades das luvas	sem látex
EN 388	4221X
material de suporte	Algodão
Revestimento	Nitrilo
Variante de revestimento	Revestimento de 3/4
âmbito	Heavy Duty
Comprimento	246 mm
Cor	azul
Peso	57 g
Utilização	reutilizável
Material	Nitrilo
Tipo de produto	Luvas multiusos