



Suporte de roscar, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 16/16



Dados do pedido

Número do pedido	272185 16/16
GTIN	4045197983084
Classe de artigo	22B

Descrição

Versão:

Com ângulo de inclinação fixo de 1,5°.

Descrição técnica

Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	20 mm
Comprimento total L	150 mm
Tamanho da placa	16 mm
Refrigeração interior	não
Desvio central L ₃	10,25 mm
Conjunto de peças sobresselentes	279981 2
Ø haste D _s	16 mm
Tipo de inserto	direita
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/272185-16/16>