

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	273864 32/3L
GTIN	4045197983558
Classe de artigo	21W

Descrição

Modelo:

Com refrigeração Eco diretamente no corte e refrigeração de superfícies livres adicional.

Indicado para:

Suporte n.º 273893; 273894; 274095; 274097 ou suporte de VDI 319133.

Atenção:

A chave de montagem n.º 279920 deve ser encomendada em separado.

Instrução:

Devido ao design, não é compatível com alojamentos EWS n.º 319148 e 319149.

Descrição técnica

Altura h_1	25 mm
#Largura de incisão w	3 mm
para peças de \varnothing máximo	90 mm
Série	Eco
Altura da lâmina h_s	32 mm
Comprimento total L	122 mm
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
perfuração axial possível	não
Tipo de produto	Lâmina de incisão

