

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	273865 32/3
GTIN	4045197983565
Classe de artigo	21W

Descrição

Modelo:

Com refrigeração Eco diretamente no corte e refrigeração de superfícies livres adicional.

Indicado para:

Suporte n.º 273893; 273894; 274095; 274097 ou suporte de VDI 319132.

Atenção:

A chave de montagem n.º 279920 deve ser encomendada em separado.

Instrução:

Devido ao design, não é compatível com alojamentos EWS n.º 319148 e 319149.

A chave de montagem n.º 279920 deve ser encomendada em separado. A partir de 19,5 mm de profundidade de incisão, a segunda aresta de corte entra em contacto com a peça de trabalho. Isto pode causar a formação de estrias. Se necessário, usar placas rotativas de incisão de um gume n.º 273656 – 273670.

Descrição técnica

Série	Eco
para peças de Ø máximo	65 mm
#Largura de incisão w	3 mm
Altura h ₁	25 mm
Altura da lâmina h ₅	32 mm
Comprimento total L	109,5 mm
Tipo de inserto	esquerda

Refrigeração interior	sim
perfuração axial possível	não
Tipo de produto	Lâmina de incisão