

Torno de bancada técnico com placa de aparafusar, largura do mordente: 50**Dados do pedido**

Número do pedido	967600 50
GTIN	2050001741578
Classe de artigo	97G

Descrição**Versão:**

A articulação esférica permite rodar ou orientar a parte superior para a posição de trabalho mais favorável e fixá-la com uma alavanca de aperto. O torno de bancada também pode ser rodado em incrementos de respetivamente 6° em até 360°, o que permite o uso como grampo de fixação em profundidade. Torno de bancada e estripo de aperto ou placa de aparafusar de liga leve, com pintura em esmalte martelado. Fuso roscado de aço coberto, mordentes com abertura para a frente. Com mordentes de plástico intercambiáveis.

Descrição técnica

Largura de aperto	75 mm
Área de rotação da junta esférica	360 grau
Profundidade de aperto	35 mm
Área de oscilação da junta esférica	90 grau
largura do mordente	50 mm
mordentes intercambiáveis	sim
com placa de aparafusar	sim

Tipo de produto

Prensa de bancada paralela

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/967600-50>
