

Par de luvas HyFlex® 11-518, Tamanho das luvas: 11



Dados do pedido

Número do pedido	094478 11
GTIN	10076490478589
Classe de artigo	04P

Descrição

Modelo:

HyFlex® 11-518. Luva flexível e fina com um **peso baixo** de apenas 14 g. Em combinação com **elevada mobilidade dos dedos** para uma fadiga reduzida dos músculos das mãos durante longos períodos de uso. Com **tecnologia de malha de calibre 18** e fibra tecnológica Dyneema® Diamond. Especialmente indicada para manusear e montar peças extremamente pequenas e afiadas.

Norma:

Luva de proteção contra corte revestida a PU com **elevada mobilidade dos dedos**, ideal para componentes afiados.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Instrução:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Sem DMF	não
Capacidade de respiração	bom

Material do revestimento	PU
EN 388 Resistência à abrasão	3
EN 388 Resistência ao corte	3
Sensibilidade tátil	muito bom
Forma de ajuste	muito bom
Boa aderência em molhado	bom
Aderência com óleo	bom
Tamanho das luvas	11
Proteção térmica	não disponível
EN 388 Resistência ao rasgamento	3
sem silicone	não
Série	HyFlex®
Categoria de proteção	Categoria II
Tipo de luvas	Luvas multiusos
Índice	1
Propriedades das luvas	delicado com peles alérgicas
Tecnologia de tricotagem	18G
EN 388	3X31B
material de suporte	Nylon; Dyneema®
Revestimento	PU
Material	PU
Variante de revestimento	palma da mão interior
âmbito	Precisão
Cor	azul
Peso	14 g
Comprimento	210 mm
Utilização	reutilizável
Classe de proteção contra o corte	B
Tipo de produto	Luvas de proteção contra corte

