

**HOLEX**

**Disco abrasivo de desbaste "2 em 1", Ø do disco x largura do disco / número de unidades: 230X8mm**



## Dados do pedido

Número do pedido	GG5050 230X8
GTIN	4045197191755
Classe de artigo	GGN

## Descrição

### Modelo:

Estrutura aberta; construção homogénea; retificação com baixa formação de cheiros; tecido de reforço em fibra de vidro para máxima segurança no trabalho na abrasão sem aquecer; Ø do orifício 22,23 mm. O teor de ferro, enxofre e cloro é inferior a 0,1%, razão pela qual é adequado para o processamento de aços inoxidáveis (INOX). Para uso em retificadoras angulares elétricas e de ar comprimido.

- **O grão, o aglomerado, os aditivos abrasivos, assim como o reforço dos discos abrasivos de desbaste estão perfeitamente adaptados ao máximo desempenho de abrasão e à máxima vida útil possíveis na respetiva área de aplicação.**
- **Formas: Discos abrasivos de desbaste em cotovelo (forma 27, 28, 29)**
- **Ângulo de retificação de 20° a 30°**
- **Utilização: Em retificadoras angulares elétricas e de ar comprimido com uma velocidade periférica máxima de 80 m/s para retificação de costuras de solda, superfícies e arestas.**

Disco abrasivo de desbaste para **aço e INOX** com **longa vida útil** e alto desempenho de abrasão.

### Especificação:

**A30Q-BF (como 560500)** para aço e INOX com longa vida útil e alto desempenho de abrasão.

### Instrução:

**Entrega apenas como conjunto de pacotes, não há entregas por separado! Informação da encomenda: 1 conjunto = 1 pacote.**

## Descrição técnica

Ø do disco	230 mm
Ø do furo	22,23 mm
Largura do disco	8 mm
n.º máximo de rotações	6600 r,p,m,
Índice	40
Abreviatura abrasivo	A
Especificação	A30Q-BF
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
ângulo de incidência recomendado	20-30 grau
otimizado para material	INOX
otimizado para material	Aço
velocidade periférica máxima	80 m/s
Tipo de produto	Disco abrasivo de desbaste

## Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	condicionalmente adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Plástico, GFK	condicionalmente adequado		

seco

adequado

---

## Acessórios

Disco abrasivo de desbaste "2 em 1" Ø do disco x largura do disco 230X8

560500 230X8