

Prateleira de estante suplementar, Profundidade 800 mm, Altura/largura da prateleira: 2000/750



Dados do pedido

Número do pedido	990554 2000/750
GTIN	4004514237934
Classe de artigo	96P

Descrição

Versão:

Estrutura de perfil em T e prateleira galvanizadas. Disponível com uma **carga** máxima de prateleira de 250 kg por prateleira. Os níveis de armazenamento podem ser ajustados numa grelha de 25 mm. Instalação rápida graças a versão de encaixe fácil.

Carga de campo: A uma altura de 2000 mm 1300 kg, a 2500 mm 1700 kg, a 3000 mm 2300 kg.

Descrição:

Medidas da estrutura:

Estante básica: comprimento nominal + 60 mm

Estante adicional: comprimento nominal + 6 mm

Profundidade total da estrutura: Profundidade nominal + 36 mm

Utilização:

Ideal para indústria, artesanato, comércio, administração, arquivo, etc. com aproveitamento ideal do espaço.

Material fornecido:

Estante básica com escoras em cruz. Uma escora diagonal por estante adicional.

Nota:

- Os pés de fixação estão incluídos no volume de fornecimento.
- A fixação no chão e na parede não está incluída.
- Fixação ao chão adequada no n.º 990854.

Ficha de dados

- **Pode ser usada de um lado devido a reforço com escora em cruz.**
- **O comprimento de flambagem livre (K) não pode ser superior a 600 mm.**
- **A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.**

Descrição técnica

Largura	756 mm
Altura da estante	2000 mm
Medidas de montagem, largura da estante de ampliação	756 mm
Número de armações perfiladas	1
Profundidade	836 mm
Estrutura da estante	Prateleira adicional
Número de prateleiras	5
Altura	2000 mm
Profundidade da prateleira	800 mm
Profundidade da estante	800 mm
Largura da prateleira	750 mm
carga máxima do módulo	1300 kg
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal)	250 kg
Espessura da prateleira	40 mm
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Modelo de montagem	Estante de encaixe
Material	galvanizado
Atributo do nome do produto	Profundidade 800 mm
Tipo de produto	Estante de prateleiras