

Prateleira de base inclinada, Largura 1000 mm, Profundidade: 500**Dados do pedido**

Número do pedido	990600 500
GTIN	4004514249197
Classe de artigo	96P

Descrição**Versão:**

Estante com fundo inclinado/kanban que pode ser usada em ambos os lados, ideal para armazéns primeiro a entrar, primeiro a sair, pois as mercadorias armazenadas podem deslizar nas prateleiras lisas galvanizadas.

Estrutura de perfil em T e prateleira galvanizadas. Disponível com uma **carga máxima de prateleira de 150 kg por prateleira inclinada**. Os níveis de armazenamento podem ser ajustados numa grelha de 25 mm. Instalação rápida graças ao design de encaixe fácil. Pode ser usado em ambos os lados. **Carga de campo: 1300 kg.**

As guias de separação horizontais podem ser ajustadas numa grelha de 50 mm. A barra de comprimento frontal está elevada 15 mm e, assim, impede que o produto caia.

Medidas de montagem de estante básica: 1060 mm.

Descrição:**Medidas da estrutura:**

Estante básica: comprimento nominal + 60 mm

Estante adicional: comprimento nominal + 6 mm

Profundidade total da estrutura: Profundidade nominal + 36 mm

Utilização:

Armazenamento para recipientes de plástico, caixas de armazenamento, caixas de cartão, etc.

Material fornecido:

7 fundos inclinados com 5 guias de separação cada, 2 barras de comprimento, 2 guias laterais e 1 fundo de cobertura reto, incluindo os pés de fixação.

Nota:

- A fixação no chão e na parede não está incluída.
- Fixação ao chão adequada no n.º 990854.
- A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descrição técnica

Altura	2000 mm
Montagem pelo cliente	sim
Medidas de montagem, largura da estante de base	1060 mm
Profundidade	536 mm
Número de prateleiras	7
Largura	1060 mm
Profundidade da estante	500 mm
Largura da estante	1000 mm
Altura da estante	2000 mm
carga máxima do módulo	1300 kg
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal)	150 kg
Espessura da prateleira	25 mm
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Modelo de montagem	Estante de encaixe
Material	galvanizado
Atributo do nome do produto	Largura 1000 mm
Tipo de produto	Estante de prateleiras inclinadas

Acessórios

Prateleira inclinada, galvanizada Profundidade 500

990610 500

Pé de fixação

990852