

HOLEX**Disco de fibras de corindo normal (A), Ø 125 mm, Granulometria: 60****Dados do pedido**

Número do pedido	GG5651 60
GTIN	4045197296078
Classe de artigo	GGN

Descrição**Modelo:**

Fibra vulcânica resistente a rasgos, mas muito flexível. Orifício de 22,23 mm e ranhuras em cruz.
Disco de fibra universal HOLEX para retificação de qualquer metal. Tipo de grão: **Corindo normal (A)**, como 566510.

Modelo texto publicitário:

Discos de fibra universais com fibra vulcânica resistente a rasgos e muito maleável. Ø do orifício 22,23 mm com ranhuras em cruz. Tipo de grão: Corindo normal (A) (**como 566410, 566510, 566610**). Para retificação de todos os metais, madeira e plásticos.

Utilização:

Em retificadoras angulares com velocidade periférica máxima de 80 m/s com pratos abrasivos n.º 566650/566670. Para **retificação de superfícies planas ou abauladas** com alta **flexibilidade**.

Índice:

250 unidades/pacote.

Instrução:

Entrega apenas como conjunto de pacotes, não há entregas por separado! Informação da encomenda: 1 conjunto = 1 pacote.

Descrição técnica

Ø do disco	125 mm
Granulometria	60

Índice	250
Abrasivo	Corindo normal (A)
Abreviatura abrasivo	A
Base abrasiva	Fibra vulcanizada
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Atributo do nome do produto	Ø 125 mm
Alojamento	Sistema de troca rápida Roloc™
Ø do furo	22,23 mm
indicado para sistema de troca rápida	Roloc™
otimizado para material	Aço
velocidade periférica máxima	80 m/s
n.º máximo de rotações	12200 r,p,m,
USP1	Disco de fibra de corindo normal (A)

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
INOX	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
seco	adequado		

Acessórios

Disco de fibras de corindo normal(A) Granulometria 60

566510 60