

Par de luvas Camapur® Cut 627+, Tamanho das luvas: 10**Dados do pedido**

Número do pedido	094476 10
GTIN	4008198762706
Classe de artigo	04Q

Descrição**Modelo:**

Camapur® Cut 627+. Luva de proteção contra corte flexível para trabalhos de montagem em ambientes de trabalho secos e ligeiramente oleosos. Com um revestimento fino em PU para um elevado conforto e maior respirabilidade. Boa aderência mesmo com componentes ligeiramente oleosos. Especialmente indicada para o processamento de chapas, atividades de montagem com um risco moderado de corte.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Instrução:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

EN 388 Resistência ao corte	3
Aderência com óleo	moderado
Sensibilidade tátil	bom
sem silicone	sim

EN 388 Resistência ao rasgamento	4
Sem DMF	sim
Material do revestimento	PU
Designação do fabricante	Camapur Cut 627+
Tamanho das luvas	10
Boa aderência em molhado	moderado
Capacidade de respiração	muito bom
Proteção térmica	não disponível
Forma de ajuste	muito bom
EN 388 Resistência à abrasão	4
Série	Camapur®
Categoria de proteção	Categoria II
Tipo de luvas	Luvas multiusos
Índice	1
Tecnologia de tricotagem	13G
Propriedade eletrostática	0,3 seg. conforme queda de carga EN 61340-5-1
EN 388	4341X
material de suporte	HPPE
Revestimento	PU
Variante de revestimento	palma da mão interior
âmbito	Multiusos
Cor	cinzento/preto
Peso	73 g
Comprimento	240 - 260 mm
Utilização	reutilizável
Classe de proteção contra o corte	B
Tipo de produto	Luvas de proteção contra corte

