

Par de luvas HyFlex® 11-518, Tamanho das luvas: 8



Dados do pedido

Número do pedido	094478 8
GTIN	10076490478619
Classe de artigo	04P

Descrição

Modelo:

HyFlex® 11-518. Luva flexível e fina com um **peso baixo** de apenas 14 g. Em combinação com **elevada mobilidade dos dedos** para uma fadiga reduzida dos músculos das mãos durante longos períodos de uso. Com **tecnologia de malha de calibre 18** e fibra tecnológica Dyneema® Diamond. Especialmente indicada para manusear e montar peças extremamente pequenas e afiadas.

Norma:

Luva de proteção contra corte revestida a PU com **elevada mobilidade dos dedos**, ideal para componentes afiados.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Instrução:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Aderência com óleo	bom
sem silicone	não

Material do revestimento	PU
Tamanho das luvas	8
Sem DMF	não
Sensibilidade tátil	muito bom
Boa aderência em molhado	bom
EN 388 Resistência ao corte	3
Capacidade de respiração	bom
EN 388 Resistência ao rasgamento	3
Proteção térmica	não disponível
EN 388 Resistência à abrasão	3
Forma de ajuste	muito bom
Série	HyFlex®
Categoria de proteção	Categoria II
Tipo de luvas	Luvas multiusos
Índice	1
Propriedades das luvas	delicado com peles alérgicas
Tecnologia de tricotagem	18G
EN 388	3X31B
material de suporte	Nylon; Dyneema®
Revestimento	PU
Material	PU
Variante de revestimento	palma da mão interior
âmbito	Precisão
Cor	azul
Peso	14 g
Comprimento	210 mm
Utilização	reutilizável
Classe de proteção contra o corte	B
Tipo de produto	Luvas de proteção contra corte

