

Par de luvas de proteção térmica e contra corte TAEKI 6750, Tamanho das luvas: 8



Dados do pedido

Número do pedido	094610 8
GTIN	405990410844
Classe de artigo	09H

Descrição

Modelo:

TAEKI 6750. Luva de proteção contra corte e proteção térmica sem revestimento com reforço na dobra do polegar. **Proteção contra calor de contacto até aprox. 250 °C** (máximo 15 segundos) graças ao fio de malha especial. Versão para trabalhos pesados com **boa sensibilidade tátil.**

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Instrução:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Aderência com óleo	não disponível
Elástico	não
Proteção térmica	muito bom
Tamanho das luvas	8

Forma de ajuste	bom
EN 388 Resistência ao corte	5
Capacidade de respiração	muito bom
EN 407 B: Calor de contacto (temperatura de contacto com um tempo de valor limite > 15 s)	250 °C
EN 388 Resistência ao rasgamento	4
EN 388 Resistência à perfuração	2
sem silicone	sim
Sensibilidade tátil	moderado
Boa aderência em molhado	não disponível
EN 388 Resistência à abrasão	4
Proteção contra o frio	não disponível
Sem DMF	sim
Categoria de proteção	Categoria III
Tipo de luvas	Luvas resistentes ao calor
Propriedades das luvas	sem DMF
Propriedades das luvas	base do polegar reforçada
Propriedades das luvas	sem silicone
Propriedades das luvas	Resistência à chama de nível X
EN 388	3X42C
EN 407	X2XXXX
Calor de contacto até	250 °C
material de suporte	Taeki
Variante de revestimento	sem revestimento
Cor	amarelo
Utilização	reutilizável
Índice	1
âmbito	Multiusos
Proteção contra o calor até	250 °C
CE	2541

Norma	EN 407
Peso	43,8 g
Tipo de produto	Luvras resistentes ao calor