

Estante suplementar de grande envergadura, Profundidade 800 mm, Altura/largura da prateleira: 2000/1500**Dados do pedido**

Número do pedido	990775 2000/1500
GTIN	4004514200518
Classe de artigo	96P

Descrição**Versão:**

Estrutura de perfil em T galvanizadas. Com prateleiras de prancha de aglomerado de 19 mm. Os níveis de armazenamento podem ser ajustados numa grelha de 25 mm. As travessas de encaixe fácil permitem uma montagem rápida. **Carga** máxima de prateleira: 400 kg. **Carga de campo:** A uma altura de 2000 mm 1200 kg, a 2500 mm 1600 kg, a 3000 mm 2000 kg.

Descrição:**Medidas da estrutura:**

Estante básica: comprimento nominal + 60 mm

Estante adicional: comprimento nominal + 6 mm

Profundidade total da estrutura: profundidade nominal + 37 mm

Altura das longarinas: 65 mm

Nota:

- As prateleiras são segmentadas em função da largura do compartimento. Segmentos: 750 mm e 1000 mm.
- A fixação no chão e na parede não está incluída. Fixação no chão adequada n.º 990854.
- As estantes de grande comprimento WS 2000 são compatíveis com as estantes de prateleiras n.º 990500 – 990554, para as quais podem ser adquiridas outras dimensões e componentes. Teremos todo o gosto em apresentar-lhe outras opções. Se estiver interessado, contacte-nos.

- **O comprimento de flambagem livre (K) não pode ser superior a 600 mm. A carga admissível por compartimento tem de ser reduzida na proporção desta prateleira.**
- **A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.**

Descrição técnica

Altura	2000 mm
Montagem pelo cliente	sim
Largura da prateleira	1500 mm
Medidas de montagem, largura da estante de ampliação	1506 mm
Largura	1506 mm
Número de níveis de armazenamento	3
Profundidade da prateleira	800 mm
Estrutura da estante	Prateleira adicional
Material do nível de armazenamento	Prancha de aglomerado
Profundidade	837 mm
Profundidade da estante	800 mm
Largura da estante	1500 mm
Altura da estante	2000 mm
Carga da prateleira	400 kg
carga máxima do módulo	1200 kg
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira)	400 kg
Espessura do tampo	19 mm
Altura da travessa	65 mm
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Modelo de montagem	Estante de encaixe
Material	galvanizado
Atributo do nome do produto	Profundidade 800 mm
Tipo de produto	Estante de grande comprimento

Acessórios

Nível de armazenamento de pranchas de aglomerado
Profundidade 800

990810 800