


Garant**Mordente superior de prensão, uma peça, para tipo: 100GS****Dados do pedido**

Número do pedido	361123 100GS
GTIN	4045197985934
Classe de artigo	310

Descrição**Modelo:**

Nível de aperto com 5 mm de altura e 3 mm de superfície de contacto.

Utilização:

Ideal para maquinagem pesada.

Indicado para:

Conjunto de tensores de 5 eixos N.º 361100 e módulos tensores N.º 361105 - 361110.

Material fornecido:

Incluindo parafusos de fixação.

Instrução:

Tipo GS com nível de aderência e nível de aperto liso

Descrição técnica

Altura h_1	5 mm
adequado para o código de cor	Xpent0
Largura do mordente b	100 mm
Comprimento l_2	3 mm
Altura do mordente h	40 mm
Comprimento do mordente l	60 mm

Comprimento l_1	3 mm
Altura h_2	5 mm
Tipo de produto	Mordentes de torno de bancada