

Bacia coletora para barris de 60 l pintado com grelha, Número de barris×capacidade do barril (l): 2X60



Dados do pedido

Número do pedido	981215 2X60
GTIN	2050001937513
Classe de artigo	96U

Descrição

Versão:

De chapa de aço de 3 mm. Altura de acesso inferior de 100 mm. Com grade galvanizada.

Utilização:

Para o armazenamento seguro e o enchimento de barris de 60 l e recipientes pequenos. **Para líquidos inflamáveis** das categorias 1 – 3, bem como **líquidos contaminantes da água** das categorias GHS 1 – 4.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Pintura:

Por padrão azul claro RAL 5012.

Nota:

Pode encontrar o cavalete para barris de 60 l no n.º 981490.

Descrição técnica

Peso	32 kg
Capacidade do bidão	60 l
Altura	295 mm

Capacidade de armazenamento de barris de 60 litros	2
Volume	61 l
Largura	800 mm
Profundidade	510 mm
Número de barris	2
Capacidade de carga da superfície	1000 kg/m ²
Espessura do material	3 mm
Seleção da cor	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
armazenamento	Proibido armazenar materiais corrosivos
armazenamento	Armazenamento de classe de perigosidade para a água 1-3
armazenamento	Armazenamento de materiais nocivos para o ambiente
armazenamento	Permitido armazenar materiais inflamáveis
Tipo de produto	Bacia coletora