

Par de luvas Waredex Work® 550, Tamanho das luvas: 7**Dados do pedido**

Número do pedido	094545 7
GTIN	4008198755074
Classe de artigo	04Q

Descrição**Modelo:**

Waredex Work® 500. Alta aderência para manusear objetos oleosos ou molhados graças a um revestimento rugoso em poliuretano. Um bom ajuste e sensibilidade garantem um elevado nível de conforto. Resistência ao corte muito elevada em combinação com uma barreira mecânica.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Instrução:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

sem silicone	sim
Forma de ajuste	muito bom
Aderência com óleo	moderado
EN 388 Resistência ao corte	5
Tamanho das luvas	7

Capacidade de respiração	muito bom
EN 388 Resistência ao rasgamento	4
Designação do fabricante	Waredex Work 550
Material do revestimento	PU
Sem DMF	sim
Sensibilidade tátil	bom
Proteção térmica	não disponível
Boa aderência em molhado	moderado
EN 388 Resistência à abrasão	4
Tipo de luvas	Luvas de proteção contra corte
Categoria de proteção	Categoria II
Índice	1
Propriedades das luvas	Certificação para produtos alimentares
Tecnologia de tricotagem	13G
Propriedade eletrostática	0,2 seg. conforme queda de carga EN 61340-5-1
EN 388	4541X
material de suporte	HPPE, vidro
Revestimento	PU
Variante de revestimento	palma da mão interior
âmbito	Multiusos
Cor	cinzento/bege
Peso	75 g
Comprimento	255 - 265 mm
Utilização	reutilizável
Classe de proteção contra o corte	C
Tipo de produto	Luvas de proteção contra corte

