Par de luvas de proteção térmica TempDex 710, Tamanho das luvas: 9

Dados do pedido

Número do pedido	094630 9
GTIN	3245427101290
Classe de artigo	06D

Descrição

Versão:
TempDex 710. Luva de proteção térmica com **excelente destreza** graças ao revestimento especial de nitrilo com relevos. **A melhor aderência mesmo em ambientes oleosos,** extremamente resistente à abrasão e durável. **Proteção contra calor de contacto até 100 °C** (máximo 15 segundos).
Norma:
EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Nota:
A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Capacidade de respiração	bom
EN 407 B: Calor de contacto (temperatura de contacto com um tempo de valor limite > 15 s)	100 °C
Proteção térmica	muito bom

Aderência com óleo	muito bom
EN 388 Resistência à abrasão	4
Material do revestimento	Nitrilo
Sem DMF	sim
Proteção contra o frio	não disponível
Boa aderência em molhado	muito bom
Forma de ajuste	muito bom
EN 388 Resistência ao rasgamento	1
Sensibilidade tátil	muito bom
Tamanho das luvas	9
sem silicone	sim
EN 388 Resistência ao corte	1
EN 388 Resistência à perfuração	1
Categoria de proteção	Categoria III
Tipo de luvas	Luvas resistentes ao calor
Propriedades das luvas	sem DMF
Propriedades das luvas	sem silicone
Propriedades das luvas	sem látex
Propriedades das luvas	Resistência à chama de nível X
EN 388	4111X
EN 407	X1XXXX
Calor de contacto até	100 °C
material de suporte	Têxtil
Revestimento	Nitrilo
Variante de revestimento	palma da mão interior
Cor	amarelo/preto
Utilização	reutilizável
Comprimento	240 - 280 mm
Índice	1

âmbito	Precisão
Proteção contra o calor até	100 °C
Norma	EN 407
Peso	36,7 g
Tipo de produto	Luvas resistentes ao calor