

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	273855 32/3
GTIN	4045197989307
Classe de artigo	21W

Descrição

Modelo:

Com refrigeração Eco diretamente no corte e refrigeração de superfícies livres adicional.
Com transferência de agente refrigerante para alojamentos de outros fabricantes.

Atenção:

A chave de montagem n.º 279920 deve ser encomendada em separado.

Instrução:

Devido ao design, não é compatível com alojamentos EWS n.º 319148 e 319149.
A chave de montagem n.º 279920 deve ser encomendada em separado. A partir de 19,5 mm de profundidade de incisão, a segunda aresta de corte entra em contacto com a peça de trabalho. Isto pode causar a formação de estrias. Se necessário, usar placas rotativas de incisão de um gume n.º 273656 – 273670.

Descrição técnica

Série	Eco
Altura h_1	25 mm
Altura da lâmina h_5	32 mm
#Largura de incisão w	3 mm
para peças de \varnothing máximo	65 mm
Comprimento total L	87,5 mm
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim

perfuração axial possível	não
Tipo de produto	Lâmina de incisão