

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	273854 26/3
GTIN	4045197989154
Classe de artigo	21W

Descrição

Modelo:

Com refrigeração Eco diretamente no corte e refrigeração de superfícies livres adicional. Com transferência de agente refrigerante para alojamentos de outros fabricantes.

Atenção:

A chave de montagem n.º 279920 deve ser encomendada em separado.

Instrução:

Devido ao design, não é compatível com alojamentos EWS n.º 319148 e 319149.

A chave de montagem n.º 279920 deve ser encomendada em separado. A partir de 19,5 mm de profundidade de incisão, a segunda aresta de corte entra em contacto com a peça de trabalho. Isto pode causar a formação de estrias. Se necessário, usar placas rotativas de incisão de um gume n.º 273656 – 273670.

Descrição técnica

Altura h_1	21,4 mm
Altura da lâmina h_5	26 mm
#Largura de incisão w	3 mm
Série	Eco
para peças de \varnothing máximo	65 mm
Comprimento total L	83,5 mm
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim

perfuração axial possível	não
Tipo de produto	Lâmina de incisão