

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	273855 26/3
GTIN	4045197989161
Classe de artigo	21W

## Descrição

**Modelo:**

Com refrigeração Eco diretamente no corte e refrigeração de superfícies livres adicional.  
Com transferência de agente refrigerante para alojamentos de outros fabricantes.

**Atenção:**

A chave de montagem n.º 279920 deve ser encomendada em separado.

**Instrução:**

Devido ao design, não é compatível com alojamentos EWS n.º 319148 e 319149.  
A chave de montagem n.º 279920 deve ser encomendada em separado. A partir de 19,5 mm de profundidade de incisão, a segunda aresta de corte entra em contacto com a peça de trabalho. Isto pode causar a formação de estrias. Se necessário, usar placas rotativas de incisão de um gume n.º 273656 – 273670.

## Descrição técnica

Altura $h_1$	21,4 mm
Altura da lâmina $h_5$	26 mm
#Largura de incisão w	3 mm
para peças de $\varnothing$ máximo	65 mm
Série	Eco
Comprimento total L	83,5 mm
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim

perfuração axial possível	não
Tipo de produto	Lâmina de incisão