

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	273854 32/3L
GTIN	4045197989314
Classe de artigo	21W

Descrição

Modelo:

Com refrigeração Eco diretamente no corte e refrigeração de superfícies livres adicional.
Com transferência de agente refrigerante para alojamentos de outros fabricantes.

Atenção:

A chave de montagem n.º 279920 deve ser encomendada em separado.

Instrução:

Devido ao design, não é compatível com alojamentos EWS n.º 319148 e 319149.
A chave de montagem n.º 279920 deve ser encomendada em separado. A partir de 19,5 mm de profundidade de incisão, a segunda aresta de corte entra em contacto com a peça de trabalho. Isto pode causar a formação de estrias. Se necessário, usar placas rotativas de incisão de um gume n.º 273656 – 273670.

Descrição técnica

para peças de Ø máximo	90 mm
Altura h_1	25 mm
Altura da lâmina h_5	32 mm
Série	Eco
Comprimento total L	100 mm
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
perfuração axial possível	não

Tipo de produto

Lâmina de incisão