

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	273856 32/3
GTIN	4045197989369
Classe de artigo	21W

## Descrição

**Modelo:**

Com refrigeração Eco diretamente na aresta de corte e refrigeração de superfícies livres adicional.

Com transferência de agente refrigerante para alojamentos de outros fabricantes (p. ex., EWS).

**Utilização:**

Para ranhuras profundas e para recortes de grandes diâmetros.

**Indicado para:**

Suporte n.º 273893; 273894; 274095; 274097 ou suporte de VDI n.º 319132 – 319133.

**Peça sobresselente:**

Bujão roscado n.º 279828 1.

**Atenção:**

A chave de montagem n.º 279920 deve ser encomendada em separado.

**Instrução:**

A partir de 19,5 mm de profundidade de incisão (até 3 mm de largura de incisão) ou a partir de 24,5 mm de profundidade de incisão (a partir de 4 mm de largura de incisão), a segunda aresta de corte entra em contacto com a peça de trabalho. Isto pode causar a formação de estrias. Se necessário, usar placas rotativas de incisão de um gume n.º 273656 – 273670.

## Descrição técnica

Altura da lâmina $h_s$	32 mm
Altura $h_1$	25 mm
Série	Eco
para peças de $\varnothing$ máximo	110 mm
#Largura de incisão w	3 mm

Comprimento total L	150 mm
Tipo de inserto	neutro
Refrigeração interior	sim
perfuração axial possível	não
Tipo de produto	Lâmina de incisão