

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	273856 32/2
GTIN	4045197989352
Classe de artigo	21W

Descrição

Modelo:

Com refrigeração Eco diretamente na aresta de corte e refrigeração de superfícies livres adicional.

Com transferência de agente refrigerante para alojamentos de outros fabricantes (p. ex., EWS).

Utilização:

Para ranhuras profundas e para recortes de grandes diâmetros.

Indicado para:

Suporte n.º 273893; 273894; 274095; 274097 ou suporte de VDI n.º 319132 – 319133.

Peça sobresselente:

Bujão roscado n.º 279828 1.

Atenção:

A chave de montagem n.º 279920 deve ser encomendada em separado.

Instrução:

A partir de 19,5 mm de profundidade de incisão (até 3 mm de largura de incisão) ou a partir de 24,5 mm de profundidade de incisão (a partir de 4 mm de largura de incisão), a segunda aresta de corte entra em contacto com a peça de trabalho. Isto pode causar a formação de estrias. Se necessário, usar placas rotativas de incisão de um gume n.º 273656 – 273670.

Descrição técnica

#Largura de incisão w	2 mm
Série	Eco
para peças de Ø máximo	60 mm
Altura h ₁	25 mm
Altura da lâmina h ₅	32 mm

Comprimento total L	150 mm
Tipo de inserto	neutro
Refrigeração interior	sim
perfuração axial possível	não
Tipo de produto	Lâmina de incisão