

Tapete para posto de trabalho 100 % borracha nitrílica altamente inflamável, preto



Dados do pedido

Número do pedido	964567
GTIN	662641780248
Classe de artigo	96C

Descrição

Modelo:

De 100% mistura de borracha de nitrilo, **resistente a óleo.**

Difícilmente inflamável (adequado para postos de trabalho de soldadura).

Testado quanto à classe de inflamabilidade Bfl-S1 conforme DINEN13501 e à classe1 conforme ASTM E648-03 (NFPA253).

Descrição:

- **Tapete de posto de trabalho industrial com superfície antiderrapante fechada.**
- **O material com 19 mm de espessura proporciona grande ergonomia e um efeito antifadiga.**
- **Sistema de encaixe flexível de ladrilho de 91×91 cm permite uma adaptação ótima às condições do local.**
- **Solução flexível de arestas que permite cantos exteriores e interiores.**
- **Resistência ao desliz R9 conforme DIN 51130 e BGR 181. Feito de borracha quase indestrutível.**
- **Sem silicone, portanto adequado para oficinas de pintura. Resistente à maioria dos químicos e temperaturas extremas.**

Instrução:

Orlas adequadas no n.º 964577 e 964578 respetivamente tam. 0 e 1.

Assegurar uma boa ventilação em caso de exposição intensa a faíscas.

Descrição técnica

Largura	91 cm
---------	-------

encaixável	sim
Espessura	19 mm
sem silicone	sim
Material	Borracha nitrílica
Superfície	Superfície antiderrapante
Comprimento	91 cm
Peso	12,7 kg
com arestas de segurança	expansível
Resistência ao deslize conforme DIN 51130, BGR 181	R9
Conforto em pé	Antiderrapante
Conforto em pé	Isolamento (temperatura)
Conforto em pé	Antifadiga
Proteção contra choques	Piso
Propriedades do material	resistente a óleo
Propriedades do material	altamente inflamável
Cor	preto
Tipo de produto	Tapete para posto de trabalho