

**Escada dupla de degraus de alumínio, de acesso bilateral, número de níveis possível 2x3 – 2x10****Dados do pedido**

Número do pedido	966050 2X6
GTIN	4003866403561
Classe de artigo	96Z

Descrição**Versão:**

Degaus e travessas em perfis de alumínio extrudido. Plataforma grande com união de dobradiças integrada. Degaus com 85 mm de profundidade com estriado antiderrapante e ligação entre as travessas e os degraus patenteada de 7 pontos. Estabilidade ideal graças a uma ligação rígida dos dois lados.

Norma:

DIN EN 131.

Descrição técnica

Altura de trabalho aprox.	2,85 m
Profundidade dos degraus	85 mm
Modelo do degrau	Degrau
Material	Degaus e travessas em perfis de alumínio extrudido

Protetor contra afastamento	em ambos os lados, ligação rígida
Número de degraus	2×6
Peso	9 kg
Comprimento da escada	1,43 m
Altura da travessa	87 mm
Norma	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
largura inferior exterior	0,47 m
Acessibilidade	de ambos os lados
Capacidade de carga do equipamento de ascensão	150 kg
Tipo de produto	Escada dupla