


Garant

Estantes de arquivo básicas com 2 estruturas verticais, Profundidade 325 mm, Altura: 1000



Dados do pedido

Número do pedido	990400 1000
GTIN	4045197517777
Classe de artigo	91I

Descrição**Versão:**

Bastidores verticais estáveis compostos por suportes retangulares (50x25x1,25mm) com ranhuras de suspensão em grelha de 40 mm para o alojamento de travessas/prateleiras. Bastidores verticais com tampas das extremidades de plástico. **Prateleiras** de chapa galvanizada, ranhuradas para encaixar divisórias, com régua de encosto com rebordo contra deslizamento.

Pintura:

Bastidores verticais azul segurança RAL 5005, **revestido a pó**. Pares de travessas **sempre** cinzento antracite RAL 7016, **revestido a pó**.

Nota:

- **Para garantir a estabilidade das estantes com uma relação altura/profundidade superior a 4:1, é necessária uma medida para evitar tombamento.**
- **A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.**

Descrição técnica

Altura	1000 mm
--------	---------

Largura	1000 mm
Medidas de montagem, largura da estante de base	1000 mm
indicado para número de dossiers	20
Profundidade	325 mm
Régua de encosto	sim
Largura da prateleira, espaço livre	900 mm
Número de prateleiras	2
Número de armações perfiladas	2
carga máxima do módulo	900 kg
Largura da prateleira	946 mm
Profundidade da prateleira	325 mm
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal)	120 kg
Regulação da altura no sistema de encaixe	40 mm
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo do nome do produto	Profundidade 325 mm
Tipo de produto	Estante para dossiês

Acessórios

Prateleira, galvanizada com par de travessas	990430
Conjunto de divisória 5 peças	990450