



Escada de plataforma de degraus dobrável, de acesso unilateral, número de níveis possível 5 – 9



Dados do pedido

Número do pedido	966275 5
GTIN	4003866416752
Classe de artigo	96Z

Descrição

Versão:

Escada de plataforma compacta com degraus com 80 mm de profundidade. Plataforma de trabalho (400×400 mm) com gradeamento circundante de 3 lados e bandeja. Estabilidade ideal graças a uma ligação rígida dos dois lados.

Norma:

EN 131

Descrição técnica

Acessibilidade	de um lado
Proteção intermédia	não
Norma	EN 131
Número de degraus incluindo plataforma	5
Profundidade dos degraus	80 mm
Corrimão	2
Bandeja de armazenamento disponível	sim

Peso	14,4 kg
Largura da plataforma	400 mm
Altura da plataforma sem corrimão	1,32 m
Protetor contra afastamento	em ambos os lados ligação rígida
Profundidade da plataforma	400 mm
Profundidade da área de base	1,25 m
Largura da área de base	0,68 m
Capacidade de carga do equipamento de ascensão	150 kg
Princípio de duas mãos livres	sim
Safer Step	sim
Tipo de produto	Escada de plataforma